




Línea Odontológica

Folleto 1302-1 BR-E

Julio 2003

Más Salud para el Paciente y Vida Extensa para el Equipo



Sistema de Filtración del Aire

- Retén los contaminantes sólidos y aerosoles provenientes del compresor y tubos de aire.
- Menor manutención de los equipos, principalmente tornos.
- Retén el aceite del aire, proporcionando mejor eficiencia de las restauraciones adhesivas.
- Tecnología Mundial.



Informaciones Técnicas



Informaciones Generales

Sabes usted que 80% de las impurezas contenidas en el aire comprimido són menores que 2 micra y que los filtros convencionales só filtran partículas mayores que 4 micra? Y que por eso conducen a los equipos y a la boca del paciente uno aire con partículas agresivas?

Nota: un grano de sal mede 100 micra

Para solucionar este problema, Parker desenvolveu un sistema que garantiza la pureza del aire comprimido, proporcionando más salud a los pacientes y vida larga al equipo.

Máximo Grado de Eficiencia

La Línea Odontológica de Filtración de Aire és un producto sin similar en el mercado y garantiza 99,999% de eficiencia en la filtración de partículas sólidas aerosoles y líquidas

contenidas en el aire comprimido. Este índice único se obtiene gracias a su capacidad de retención de contaminantes de hasta 0,3 micron, mucho menores que los removidos por los filtros convencionales (superior a 4 micra).

Mejor Desempeño del Equipo

Los contaminantes encontrados en el aire comprimido reducen la eficiencia de los equipos , causando desde la obstrucción de conductos hasta el descontrol de la presión del aire, lo que provoca grandes daños al equipo.

El Sistema Odontoline de Filtración de Aire prolonga la vida útil destes componentes, maximizando su desempeño y reduciendo los costos con manutención.

Más Salud para los Pacientes

El uso del Sistema Odontoline de Filtración de Aire reduz el contacto de impurezas con la boca del paciente.



Productos



Filtro Mini 5 Micra
Drenaje Manual
Drenaje Automático

A1532D
A1532ND



Filtro Mini Coalescente Grado 2
Drenaje Manual
Drenaje Automático

A1532AF02D
A1532NF02D



Regulador Mini con Manómetro

A1562BGD



Filtro/Regulador Mini 5 Micra c/ Man.
Drenaje Manual
Drenaje Automático

A1592BGD
A1592BGND



Filtro/Regulador Mini 5 Micra c/ Man.
Válvula Esfera
Soporte (*)

Drenaje Manual **6581-VE-12CN**
Drenaje Autom. **6581-VE-52CN**



Filtro/Regulador Mini 5 Micra c/ Man.
Filtro Mini Coalescente Grado 02
Válvula Esfera + Soporte (*)

Drenaje Manual **6581-VEC-12CN**
Drenaje Autom. **6581-VEC-52CN**



Filtro Mini 5 Micra
Filtro Mini Coalescente Grado 02
Válvula Esfera + Soporte (*)

Drenaje Manual **6581-VFC-12PN**
Drenaje Autom. **6581-VFC-52PN**



Filtro Normal 30 Micra

Drenaje Manual **3532D1000**
Drenaje Automático **3532D1200**



Filtro Normal Coalescente Grado 02
Drenaje Manual **3532D1000F02**
Drenaje Autom. **3532D1200F02**



Regulador Normal con Manómetro

3562D5000S



Regulador Normal con Manómetro
Filtro 30 Micra

Filtro Coalescente Grado 02
Válvula Esfera + Soporte (*)
Drenaje Manual **6580-VRFC-12PN**
Drenaje Autom. **6580-VRFC-52PN**



Filtro Normal 30 Micra
Filtro Coalescente Normal Grado 02
Válvula Esfera + Soporte (*)

Drenaje Manual **6580-VFC-12PN**
Drenaje Autom. **6580-VFC-52PN**

Notas: Conexión 1/4" NPT para todos los productos.

(*) Conjunto Montado.



Accesorios y Piezas de Reposición



Miniválvula de Esfera 1/4" NPT

MV608-4D



Elemento Filtrante 5 Micra para Filtro y Filtro/Regulador Mini

P3A-KA00EED




Elemento Coalescente Grado 02 para Filtro Mini

P3A-KA00E2D



Elemento Filtrante 30 Micra para Filtro Normal

3532-7003D



Elemento Coalescente Grado 02 para Filtro Normal

2CU10-025D



Drenaje Manual para Filtro y Filtro Regulador Mini y Filtro Normal

PS512PD



Manómetro para Regulador Normal

6333-36D



Manómetro para Regulador y Filtro/Regulador Mini

6333-15D



Accesorios Complementales

Conexión Recta Rosca 1/4" NPT para Tubo de 5/16"

68PL-5-4D

Codo Rosca 1/4" NPT para Tubo de 5/16"

169PL-5-4D

Tubo de Polietileno Natural 5/16"

E-53D

Espigón 1/4" NPT para Manguera 1/4"

125HBL-4-4D

Abrazadera

97HC-6D



Instalación

Conjunto Mini: Indicado para ser utilizado en consultorios con un equipo.

Conjunto Normal: Indicado para ser utilizado en consultorios con dos o más equipos.



Parker Hannifin Grupo Latino Americano

Argentina

Parker Hannifin Argentina S.A.I.C.

Stephenson 2711, Esq. Costa Rica
1667 Tortuguitas - Buenos Aires
Argentina
Tel.: 54 3327 44-4129
Fax: 54 3327 44-4199

Brasil

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda. Automation Division

Av. Lucas Nogueira Garcez 2181
12325-900 Jacareí, SP
Brasil
Tel.: 55 12 3954-5100
Fax: 55 12 3954-5262

Chile

Parker Hannifin Chile Ltda.

Warehouse and Service Center
Av. Americo Vespucio 2760-C
Conchalí, Santiago
Chile
Tel.: 56 2 623-1216
Fax: 56 2 623-1421

Colombia

Parker Hannifin de Colombia

Calle 52, 125A-59
Centro Comercial Bulevar Niza
Centro Empresarial Caribe - Oficina
Bogotá - Colombia
Tel.: 57 1 624-0665
Fax: 57 1 624-5655

USA

Parker Hannifin Corporation Pan Am Division

7400 N.W. 19th St., Suite A
Miami, Florida 33126
USA
Tel.: 30 5 470-8800
Fax: 30 5 470-8809

Venezuela

Parker Hannifin de Venezuela S.A.

Warehouse and Service Center
Calle Neveri, Parcela 279-01
Zona Industrial Unare 2
Puerto Ordaz, Edo. Bolívar
Venezuela
Tel.: 58 286 951-1236
Fax: 58 286 951-0870

Parker Hannifin de Venezuela, S.A.

Av. Principal con calle Miraima
Edificio Draza, PB-1 y PB-2
Boleíta Norte, Caracas
Venezuela
Tel.: 58 212 238-5422
Fax: 58 212 239-2272



Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
Av. Lucas Nogueira Garcez 2181
Esperança Caixa Postal 148
12325-900 Jacareí, SP
Tel.: 55 12 3954 5100
Fax: 55 12 3954 5262
automation.brazil@parker.com

Distribuidor Autorizado

